

DCNM-FSLP Puoliuppoasennettu kielen valintapaneeli DICENTIS



- ▶ Saatavana myös mukautetuissa väreissä sekä puu-, kivi- tai metallikuosisena
- ▶ Tukee jopa 100 kieltä
- ▶ Kielen nimi kielen omalla merkistöllä
- ▶ Automaattinen kielen valinta
- ▶ Näyttö sammuu energian säästämiseksi ja häiriötekijöiden välttämiseksi

Tyylikkäästi muotoillun, uppoasennetun DICENTIS-kielenvalintapaneelin avulla osallistujat voivat kuunnella puhujaa kätevästi haluamallaan kielellä suoraan kuulokkeillaan. Kielivalinta tapahtuu suoraviivaisesti. Se aktivoituu automaattisesti, kun kuulokkeet yhdistetään laitteeseen. Osallistuja voi selata käytettävissä olevia kieliä painamalla valaistuja kosketuspainikkeita. Kielivalitsin valitsee määritetyn kielen automaattisesti, jos osallistujan ensisijainen kieli on määritetty järjestelmässä. Käytettävissä olevat kielet voidaan näyttää alkuperäisillä merkeillä tai ISO-lyhenteinä. Äänenvoimakkuutta voi säätää myös valaistuilla kosketuspainikkeilla. DCNM-FSLP muodostaa yhteyden RJ12-liittimen kautta tiedonsiirtoa varten ja DCNM-FBD2-kuulokemikrofoniliittimeen ääntä varten.

Toiminnot

Näyttö

- Kielten valinta kielen omalla merkistöllä.
- Kielen valinta ISO-lyhenteellä.
- Kielten numerot.
- Näyttö on poissa päältä, kun kuulokkeita ei ole liitetty.
- Näyttö sammuu automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta noin kahdeksaan sekuntiin, jotta se ei häiritse kokouksen seuraamista.

Kuulokkeet

- Paneelin avulla voidaan säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta, joten tulkkkaus tai puhujan ääni kuuluu selvästi myös taustamelun yli.
- Akustisen kierron estämiseksi äänenvoimakkuutta alennetaan automaattisesti, kun osallistuja puhuu.

Painikkeet ja merkkivalot

- 1,44 tuuman näyttö, neljä kosketuspainiketta.
- Laitteessa on seuraavat LED-merkkivalot:
 - Vasen puoli: kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
 - Oikea puoli: kielivalitsin.

Yhteydet

- Ohjausmoduuli kytketään RJ12:n kautta DCNM-FBD2:een ja muihin laitteisiin.
- Yhdistetään CAN-liitännän kautta DCNM-FBD2:een ja kuulokeliitännän kautta ääntä varten.
 - DCNM-FBD2 tukee yhtä DCNM-FSLP:tä kummallakin puolella.
- Yksi 3,5 mm:n stereovastake kuulokkeille.
- Liitin ulkoisille kuulokkeille juotoksen tai liittimen kautta.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	Puoliuppoasennettu DCNM-FSLP, kielen valintapaneeli
1	30 cm:n johto
1	Kuulokkeiden liitäntäjohto

Tekniset tiedot

Ääni

Taajuusvaste (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
---------------------------	--------------------

Harmoninen kokonaissärö + kohina (%)	0.10%
Dynaaminen alue (dB)	90 dB
Signaali-kohina-suhde (> ilmoitettu arvo) (dB)	90 dB

Kuulokkeet

Nimellislähtötaso (dBV)	0 dBV
Suurin lähtötaso (dBV)	3 dBV
Minimi-impedanssi (Ω)	32 Ω
Suurin lähtöteho ()	65 mW

Sähköominaisuudet

Virrankulutus (W)	0.50 W
Käyttöjännite (VDC)	5 VDC

Käyttöliittymä

Näyttötyyppi	LCD
Näytön koko (in)	1.44 in

Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n paksuiseen metallipaneeliin tai DCN-FCOUP-puoliuppoasennusliittimellä ja DCNM-FEC-puoliuppoasennustulpalla mihin tahansa pintaan
Mitat (K x L x S) (mm)	56 mm x 100 mm x 51 mm
Mitat (K x L x S) (in)	2.20 in x 3.94 in x 2.01 in
Paino (g)	67 g
Paino (lb)	0.15 lb
Color (RAL)	RAL 9017 liikenteenmusta

Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Käyttölämpötila (°C)	5 °C – 45 °C
----------------------	--------------

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943

Käyttölämpötila (°F)	41 °F – 113 °F
Kuljetuslämpötila (°C)	-30 °C – 70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-22 °F – 158 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-5 °C – 45 °C
Säilytyslämpötila (°F)	23 °F – 113 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilastiedot

DCNM-FSLP Puoliuppoasennettu kielen valintapaneeli
Puoliuppoasennettu kielen valintapaneeli.
Tilausnumero **DCNM-FSLP | F.01U.402.927**

Ohjelmistovaihtoehdot

DCNM-LSSL Kielivalitsinlisenssi yhdelle paikalle
DICENTIS kielen valinta paikalla -lisenssi mahdollistaa DICENTIS Multimedia -laitteiden ja kosketusnäytöllä varustettujen DICENTIS Discussion -laitteiden kielen valitsemisen. DICENTIS Discussion -laite, jossa on sisäinen kielivalinnan toiminnallisuus.
Tilausnumero **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

Palvelut

EWE-DCNMFU-IW:n 12 kk:n laaj. takuu puoliuppoasennettu dicentis-yksikkö
12 months warranty extension
Tilausnumero **EWE-DCNMFU-IW**