

DCNM-IDESKVID Tulkkauspöytä jossa on videolähtö DICENTIS



DCNM-IDESKVID on helppokäyttöinen ja ergonominen tulkkauspöytä, jossa on HDMI-videolähtö kolmannen osapuolen videonäyttöihin yhdistämistä varten. Ohjaustoimintojen selkeä sijoittelu takaa laitteen virheettömän käytön. Tulkkauspöydän näytössä näkyy vain oleellinen tieto – vain yksi silmäys riittää. Se on täysin ISO 20109 -standardin mukainen.

Toiminnot

- Yhdessä kopissa voi olla kymmenen tulkkauspöytää
- Plug-and-play-liitäntä käytönaikaiseen kytkentään
- Automaattinen ulkoisen kuulokemikrofonin valinta
- Kuulon suojaus esimääritetyille kuulokkeille ja kuulokemikrofoneille
- Haptinen palaute kaikille ohjaimille
- Näkövammaisten käyttäjien on helppo käyttää laitteita äänimerkkien ja pinnan kohotettujen pisteiden ansiosta
- Suurikontrastinen 7 tuuman näyttö
- Kieli- ja järjestelmäasetukset tulkkauspöydän määritysvalikosta

Painikkeet ja merkkivalot

- Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden kiertosäädin
- Kuulokkeiden basso- ja diskanttisäätimet
- Kaiuttimen äänenvoimakkuuden kiertosäädin
- Puhujan näppäin / automaattisen välikielen näppäin ja merkkivalot
- Mikrofonipainike, jonka punainen merkkivalo ilmaisee, että mikrofoni on käytössä, ja vihreä, että tulkkauskoppi ei ole käytössä
- Mykistyspainike
- Punainen Mikrofoni käytössä -merkkivalo takana

- ▶ Yksinkertaistettu, helppokäyttöinen ja ergonominen muotoilu
- ▶ Tukee jopa 100 kieltä
- ▶ Täysin ISO 20109 -standardin mukainen
- ▶ HDMI-lähtö ulkoisen näytön kytkentään

Näytön alue

- 7 reletulkkauksen esiasetuspainiketta, ilmaisain valitulle esiasetukselle ja kielelle: numero, lyhenne ja laatu
- A, B (ja C) kielen lähtöpainikkeet, ilmaisimet lähdöille: valinta ja tila, kieli: numero, lyhenne, käytössä
- Oletusarvoisesti näyttöosion oikeassa alakulmassa olevat painikkeet tukevat seuraavia toimintoja:
 - Kellon ohjaus (nykyinen aika ja puheaika)
 - Videolähdön valinta, jolla valitaan joko puhuva osallistuja tai osallistujan esitys ulkoisella videonäytöllä näytettäväksi
 - Kielen yhteenveto, jolla näytetään kaikkien käytettävissä olevien kielten laatu
- Ultimate-lisenssillä näihin painikkeisiin voidaan määrittää seuraavat toiminnot:
 - Kielten yleisnäkyvä
 - Kellon ohjaus (nykyinen aika ja puheaika)
 - Videolähteen valinta
 - Puheen hidastamisen ilmoitus
 - Kuulokkeiden valinta
- Kiertosäädin, jossa on integroitu painike asetusten valintaan
- Kaiuttimen valitun kielen ilmaisain
- Aktiivisen äänimerkin ilmaisain
- Mikrofonin tai ulkoisen kuulokemikrofonin valinnan ilmaisain

Liitännät

- Kolme 3,5 mm:n kuuloke-/kuulokemikrofoniliitäntää TRRS (vasen, oikea ja pohja)

- Kaksi RJ45-yhteensopivaa liitäntää järjestelmän tietoliikennettä ja virransyöttöä varten
Silmukkakaapelointi DICENTIS-järjestelmäkaapeleilla tai tähtikaapelointi tavallisilla Cat-kaapeleilla. 5e- tai paremmat kaapelit ja PoE+-kytkimet
- USB-liitäntä (tulevaa käyttöä varten)
- Liitin kytkettävälle mikrofonille DCNM-MICS tai DCNM-MICL (tilattava erikseen)
- HDMI-liitin ulkoiselle videonäytölle, joka näyttää osallistuvan puhujan tai osallistujan esityksen. Liittämiseen käytetään asianmukaisesti suojattua kaapelia (HDMI high speed tai parempi).

Sääntelyä koskevat tiedot

Alue	Sääntöstenmukaisuus/laatumerkit	
Eurooppa	CE	DECL_EC_DCNM-IDESKVID
	CE	DECL EC ISO DCNM-IDESKVID
Maailma	DOC	ISO 22259:2019
Yhdysvallat	FCC	CERT FCC DCNM-IDESKxxx USA
Iso-Britannia	UKCA	DCNM-IDESKVID
Kanada	IC	CERT RAD DCNM-IDESKxxx CAN
Singapore	iDA	DCNM-IDESKVID_Certificate_RF_Singapore

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	Tulkkauspyytä
1	Pika-asennusopas
1	CE-tiedote

Tekniset tiedot

Yleistä

Näytön koko (in)	7 in
Näyttötyyppi	TFT
Tarkkuus	1920 x 1080; 1280 x 720
Kuulon suojaus tuetuille kuulokkeille ja kuulokemikrofoneille	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch LBB3443 • Bosch HDP-LWN • Bosch HDP-IHDP • Bosch HDP-IHDS

- Bosch HDP-HQ
- Sennheiser PX100-II
- Sennheiser PX200-II
- Sennheiser HME 46
- Sennheiser HD3000
- Sennheiser HD2.10
- Koss Porta Pro Classic
- Bang and Olufsen Form 2i
- Bang and Olufsen Play 3i
- Bang and Olufsen A8
- Harman Kardon Soho
- AKG HSC15
- Apple MB770
- Apple MD827ZM/B
- Shure IH6500
- Creative Aurvana Air

Sähköominaisuudet

Tulojännite (VDC)	48 VDC
PoE-tulo	PoE+ IEEE 802.3at luokka 4
Virrankulutus (W)	18 W
Taajuusvaste (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz

Äänitulot

Nimellinen akustinen tulotaso (dBSPL)	80 dB SPL EN-ISO 22259 -standardin mukainen
Suurin akustinen tulotaso (dBSPL)	110 dB SPL EN-ISO 22259 -standardin mukainen
Nimellistulotaso (dBV)	-38 dBV
Suurin tulotaso (dBV)	-8 dBV

Äänilähdöt

Nimellinen akustinen lähtötaso (dBSPL)	72 dB SPL
Nimellislähtötaso (dBV)	-3 dBV
Suurin lähtötaso (dBV)	0 dBV
Kuulokkeiden kuormitusimpedanssi (kullekin kuulokkeelle)	>32 ohm <1 kohm

Suurin lähtöteho ()	65 mW
Videolähdöt	
Tarkkuus	1920 x 1080; 1280 x 720
Versionumero (HDMI)	1.4
Mekaniikka	
Asennustyyppi	Pöytä
Mitat (K x L x S) (cm)	10.40 cm x 32.60 cm x 16.80 cm
Mitat (K x L x S) (in)	4.09 in x 12.83 in x 6.61 in
Kaltevuus (°)	30°
Paino (g)	1,540 g
Paino (lb)	3.40 lb
Värikoodi	RAL 9017 liikenteenmusta

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila (°C)	5 °C – 35 °C
Käyttölämpötila (°F)	41 °F – 95 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-30 °C – 70 °C
Säilytyslämpötila (°F)	-22 °F – 158 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilustiedot**DCNM-IDESKVID Tulkkauispöytä jossa on videolähtö**

Yhden käyttäjän tulkkauispöytä, jossa on videolähtö

Tilausnumero **DCNM-IDESKVID |****F.01U.326.553****Lisävarusteet****HDP-IHDP Tulkin kuulokkeet**

Tulkin kuulokkeet, 1,5 m pitkä johto, jossa kullattu 3,5 mm:n stereoliitin.

Tilausnumero **HDP-IHDP |****F.01U.376.896****HDP-IHDS Tulkin kuulokemikrofoni**

Tulkin kuulokemikrofoni, 1,5 m pitkä johto, jossa kullattu 3,5 mm:n stereoliitin.

Tilausnumero **HDP-IHDS |****F.01U.376.902****DCNM-MICS, lyhytvartinen mikrofoni**

Lyhytvartinen DICENTIS-mikrofoni DICENTIS-konferenssijärjestelmään tai langattomaan DICENTIS-konferenssijärjestelmään.

Tilausnumero **DCNM-MICS |****F.01U.374.039 F.01U.288.448****DCNM-MICL, pitkävartinen mikrofoni**

Pitkävartinen DICENTIS-mikrofoni DICENTIS-konferenssijärjestelmään tai langattomaan DICENTIS-konferenssijärjestelmään.

Tilausnumero **DCNM-MICL |****F.01U.288.447****DCNM-TCIDESK Kuljetuslaukku 2x DCNM-IDESK-laitteelle**

Kuljetuslaukussa voidaan säilyttää ja kuljettaa kahta DCNM-IDESK-tulkkauispöytää, joissa on lyhyet mikrofonit kiinnitettyinä. Laukussa on suuri tila lisälaitteita varten.

Tilausnumero **DCNM-TCIDESK |****F.01U.328.089****DCNM-CB02-I Järjestelmäkaapeli, 2 m**

2 metrin järjestelmäverkkokaapeli kaikkien DICENTIS-laitteiden liittämistä varten.

Tilausnumero **DCNM-CB02-I |****F.01U.332.138****DCNM-CB05-I Järjestelmäkaapeli, 5 m**

5 metrin järjestelmäverkkokaapeli kaikkien DICENTIS-laitteiden liittämistä varten.

Tilausnumero **DCNM-CB05-I |****F.01U.332.019****DCNM-CB10-I Järjestelmäkaapeli, 10 m**

10 metrin järjestelmäverkkokaapeli kaikkien DICENTIS-laitteiden liittämistä varten.

Tilausnumero **DCNM-CB10-I |****F.01U.332.020****DCNM-CB25-I Järjestelmäkaapeli, 25 m**

25 metrin järjestelmäverkkokaapeli kaikkien DICENTIS-laitteiden liittämistä varten.

Tilausnumero **DCNM-CB25-I |****F.01U.332.021****Palvelut****EWE-DCNIDE-IW, 12 kk:n takuulaaj., tulkkauispöytä**

12 months warranty extension

Tilausnumero **EWE-DCNIDE-IW |****F.01U.348.765****Edustaja:**

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: +31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com